

BRUNIDORA PORTÁTIL DE CILINDROS

É uma pequena brunidora que completa o trabalho de mandrilamento portátil executado pela "sorveteira", e se fixa como ela sobre o cilindro presa ao bloco. O movimento de brunir se efetua a mão. Utiliza um brunidor com expensor do tipo normal. Possui reservatório e bico flexível para líquido refrigerante.

BR 90

| DADOS TÉCNICOS PRINCIPAIS | | |
|--|-----------------|-----------------|
| | BR 90 | BR 130 |
| Diâmetro de brunimento - mín.-máx. mm. | ø 51 - 76 | ø 68 - 140 |
| Curso máximo de brunimento. mm. | 300 | 300 |
| Distância máxima entre centro mandril ao eixo da base fixa mm. | 400 | 400 |
| Velocidades de rotação do brunidor | 2 | 2 |
| Rotações do brunidor RPM | 210 - 430 | 210 - 430 |
| Potência do motor. CV. | 0,75 - 1200 RPM | 0,75 - 1200 RPM |
| Peso líquido. KG. | 61 | 61 |




OPCIONAL:
MESA M-90 PARA MOTO
MESA M-130 PARA AUTO



ELEMENTOS DE COMANDO

- 01 alavanca movimento manual
- 02 motor
- 03 chave elétrica
- 04 alavanca da caixa de câmbio
- 05 caixa de câmbio
- 06 carcaça
- 07 eixo árvore
- 08 bico flexível
- 09 base giratória
- 10 base fixa
- 11 parafuso de fixação
- 12 trava
- 13 limitador de retorno
- 14 conjunto móvel
- 15 limitador de profundidade
- 16 trava do conjunto fixo
- 17 reservatório de refrigeração
- 18 coluna
- 19 trava da base giratória
- 20 brunidor



Acessório normal:

Uma ferramenta de brunir de: BR-90=51 a 76 / BR-130=68 a 108mm.
Um acessório para ferramenta para brunir de: BR-130=97 a 140mm.
Um reservatório para líquido refrigerante, com bico flexível.

Opcional:

Brunidor mini júnior ø 41 a 67mm
Brunidor grande ø 137 a 195mm

Importante:

Nº de voltz e hz devem ser indicados no pedido.
Máquina normal: 220V - 60Hz

Indústria de Máquinas Chinelatto Ltda

Rod. Limeira-Mogi Mirim km 104.7
Cx. Postal 260 - CEP: 13480-970
Limeira - SP - Brasil
Tel : (+55) 19-3446-4545
Fax: (+55) 19-3441-7647
E-mail: chinelatto@chinelatto.com.br